

Quick Start Guide

TRIPP LITE
SERIES

4K USB-C Multiport Adapter with 100W PD Charging

Model:
U444-06N-H4MUC3



Purchased product
may differ from image.

Español 5

Français 9

Deutsch 13

Italiano 17

EATON

Powering Business Worldwide

Product Features

- Converts the USB-C port of a laptop or tablet to a multi-function workspace capable of extending a desktop to a second display, connecting USB peripherals, accessing SD or TF 3.0 storage cards and charging the host device.
- HDMI port supports full 4K video resolutions (3840 x 2160) with 60 Hz refresh rate, including HDR and HDCP 2.3, when connected to a host that supports at least DisplayPort 1.4 Alt Mode.
- Two USB-A ports and one USB-C port support USB 3.2 Gen 2 data transfer speeds up to 10 Gbps for connecting USB devices like thumb drives or adding a keyboard and mouse to a workspace.
- SD and Micro SD/TF 3.0 card slots allow access to small-form-factor external storage and can be used simultaneously.
- 100W PD 3.0 charging port provides 85W to the host and 15W to power the hub itself and charge power-hungry laptops and other connected devices.
- Plug-and-play operation with no software required for easy, immediate installation.

Package Contents

- 4K USB-C Multiport Adapter
- User Documentation

Specifications

Input

USB-C (Male)	
--------------	--

Outputs

(2) USB-A Female	USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
USB-C Female	USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
HDMI Female	4K x 2K (3840 x 2160) @ 60 Hz
SD/Micro SD/TF	SD 3.0 data transmission up to 104 Mbps
PD 3.0 Female	20V 5A (100W) PD 3.0 Host Charging

Specifications

Charging

USB-A (Closest to USB-C Male)	5V 1.5A (7.5W) Fast Charging
USB-A (Furthest from USB-C Male)	900mA
USB-C (Data + Charging)	Max 1.5A downstream charging
USB-C PD 3.0 Port	100W (20V 5A) PD 3.0 Host Charging, 15W is dedicated to running the hub with 85W going to the host. Supports Fast Role Swap for preventing host device from disruptions when disconnecting PD source.
	Both USB-A ports and USB-C port share a maximum of 12W (5V 2.4A).
Protections	Short-circuit, over-current and over-voltage

Video

Resolution	3840 x 2160 (4K x 2K)
Refresh Rate	60 Hz
DisplayPort Alt Mode Specification	1.4 (4K @ 60 Hz); 1.2 (4K @ 30 Hz)
Features	HDR, HDCP 2.3
Pixel Format	RGB/YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2, YCbCr 4:2:0
	The actual resolution supported is determined by the host and display.

Card Slots

Outputs	SD, Micro SD/TF
Data Rate	SD 3.0 104 Mbps
	Both card ports can be used simultaneously. TF port supports self-eject mechanism by pushing on card that is inserted in port.

Physical

Unit Dimensions (H x W x D)	0.55 x 1.97 x 4.53 in. / 1.4 x 5 x 11.5 cm
Unit Weight	0.22 lb. / 99 g
Operating Temperature	32° to 113°F / 0° to 45°C
Storage Temperature	14° to 158°F / -10° to 70°C
Operating Humidity	10% to 85% (No Condensation)
Storage Humidity	5% to 90% (No Condensation)

Warranty

3-YEAR LIMITED WARRANTY

We warrant our products to be free from defects in materials and workmanship for a period of three (3) years from the date of initial purchase. Our obligation under this warranty is limited to repairing or replacing (at its sole option) any such defective products. Visit TrippLite.Eaton.com/support/product-returns before sending any equipment back for repair. This warranty does not apply to equipment which has been damaged by accident, negligence or misapplication or has been altered or modified in any way. EXCEPT AS PROVIDED HEREIN, WE MAKE NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states do not permit limitation or exclusion of implied warranties; therefore, the aforesaid limitation(s) or exclusion(s) may not apply to the purchaser.

EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, IN NO EVENT WILL WE BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Specifically, we are not liable for any costs, such as lost profits or revenue, loss of equipment, loss of use of equipment, loss of software, loss of data, costs of substitutes, claims by third parties, or otherwise.

FCC Notice, Class B

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Eaton could void the user's authority to operate this equipment.

Eaton has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice.



Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
Eaton.com

© 2024 Eaton
All Rights Reserved
Publication No. 24-01-215 /
93-49FE_RevA
June 2024

Eaton is a registered
trademark.

All trademarks are property
of their respective owners.

Adaptador USB-C Multipuerto 4K con Carga PD de 100 W

Modelo:
U444-06N-H4MUC3



El producto comprado puede ser diferente al de la imagen.

English 1
Français 9
Deutsch 13
Italiano 17

Eaton

Powering Business Worldwide

Características del Producto

- Convierte el puerto USB-C de una computadora portátil o tableta en un espacio de trabajo multifuncional capaz de extender el escritorio a una segunda pantalla, conectar periféricos USB, acceder a tarjetas de almacenamiento SD o TF 3.0 y cargar el dispositivo host.
- El puerto HDMI admite resoluciones de video 4K completas (3840 x 2160) con una frecuencia de actualización de 60 Hz, incluyendo HDR y HDCP 2.3, cuando se conecta a un dispositivo host que admita al menos el Modo Alternativo DisplayPort 1.4.
- Dos puertos USB-A y un puerto USB-C admiten velocidades de transferencia de datos USB 3.2 Gen 2 de hasta 10 Gbps para conectar dispositivos USB como unidades de memoria USB o añadir un teclado y un mouse a un espacio de trabajo.
- Las ranuras para tarjetas SD y Micro SD/TF 3.0 permiten el acceso a almacenamiento externo de formato pequeño y se pueden usar simultáneamente.
- El puerto de carga PD 3.0 de 100 W proporciona 85 W al dispositivo host y 15 W para alimentar el hub y cargar laptops y otros dispositivos conectados que requieren mucha energía.
- Operación de conectar y usar sin necesidad de software para una instalación fácil e inmediata.

Contenido del Empaque

- Adaptador Multipuerto USB-C 4K
- Documentación para el Usuario

Especificaciones

Entrada

USB-C (Macho)	
---------------	--

Salidas

(2) USB-A Hembra	USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
USB-C Hembra	USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
HDMI Hembra	4K x 2K (3840 x 2160) @ 60 Hz
SD/Micro SD/TF	Transmisión de datos SD 3.0 de hasta 104 Mbps
PD 3.0 Hembra	Carga del host PD 3.0 de 20 V 5 A (100 W)

Especificaciones

Carga

USB-A (Más parecido a USB-C Macho)	Carga rápida de 5 V 1.5 A (7.5 W)
USB-A (Más alejado del USB-C Macho)	900 mA
USB-C (Datos + Carga)	Carga descendente máxima de 1.5 A
Puerto USB-C PD 3.0	Carga del Host PD 3.0 de 100 W (20 V 5 A), 15 W se dedican al funcionamiento del hub y 85 W van al host. Admite Fast Role Swap para evitar que el dispositivo host se interrumpa al desconectar la fuente de DP.
	Ambos puertos USB-A y USB-C comparten un máximo de 12 W (5 V 2.4 A).
Protecciones	Cortocircuito, sobrecorriente y sobretensión

Resolución

de Video	3840 x 2160 (4K x 2K)
Frecuencia de Actualización	60 Hz
Especificación del Modo Alternativo DisplayPort	1.4 (4K @ 60 Hz); 1.2 (4K @ 30 Hz)
Características	HDR, HDCP [High Definition Copy Protocol] 2.3
Formato en Pixeles	RGB/YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2, YCbCr 4:2:0
	La resolución real soportada viene determinada por el host y la pantalla.

Ranuras para Tarjetas

Salidas	SD, Micro SD/TF
Tasa de Transferencia de Datos	SD 3.0 104 Mbps
	Ambos puertos de tarjeta pueden utilizarse simultáneamente. El puerto TF admite el mecanismo de autoexpulsión al empujar la tarjeta insertada en el puerto.

Físicas

Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr)	0.55" x 1.97" x 4.53" 1.4 x 5 x 11.5 cm
Peso de la Unidad	99 g / 0.22 lb
Temperatura de Operación	0 °C a 45 °C [32 °F a 113 °F]
Temperatura de Almacenamiento	14 ° a 158 °F [-10 ° a 70 °C]
Humedad en funcionamiento	10 % a 85 % (Sin condensación)
Humedad de Almacenamiento	5 % a 90 % (Sin condensación)

Garantía

GARANTÍA LIMITADA DE 3 AÑOS

Garantizamos por tres (3) años a partir de la fecha de compra inicial que nuestros productos no presentan defectos de materiales ni de mano de obra. Nuestra obligación bajo esta garantía está limitada a la reparación o reemplazo (a su entera discreción) de cualquier producto defectuoso. Visite Tripplite.Eaton.com/support/product-returns antes de devolver cualquier equipo para su reparación. Esta garantía no se aplica a equipos que hayan sido dañados por accidente, negligencia o mal uso, o hayan sido alterados o modificados de alguna manera.

SALVO POR LO QUE SE INDICÓ AQUÍ, NO OTORGAMOS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Algunos estados no permiten la limitación o exclusión de garantías implícitas; por lo tanto, las limitaciones o exclusiones antes mencionadas pueden no aplicarse al comprador.

SALVO POR LO QUE SE INDICÓ ANTERIORMENTE, EN NINGÚN CASO SEREMOS RESPONSABLES POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES QUE SURJAN DEL USO DE ESTE PRODUCTO, INCLUSO SI SE ADIERTE SOBRE LA POSIBILIDAD DE TAL DAÑO. Específicamente, no somos responsables por ningún costo, como pérdidas de ganancias o ingresos, pérdidas de equipos, pérdidas en el uso de equipos, pérdidas de software, pérdidas de datos, costos de sustituciones, reclamos de terceros o cualquier otro.

Eaton tiene una política de mejora continua. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.



Powering Business Worldwide

Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
Estados Unidos
Eaton.com

© 2024 Eaton
Todos los derechos
reservados
Publicación n° 24-01-215 /
93-49FE_RevA
Junio de 2024

Eaton es una marca
registrada.

Todas las marcas registradas
pertenecen a sus respectivos
propietarios.

Guide de démarrage rapide

TRIPP LITE
SERIES

Adaptateur multiport USB-C 4K avec charge PD 100 W

Modèle :
U444-06N-H4MUC3



Le produit acheté peut
différer de l'image.

English 1
Español 5
Deutsch 13
Italiano 17

EAT•N

Powering Business Worldwide

Caractéristiques du produit

- Convertit le port USB-C d'un ordinateur portable ou d'une tablette en un espace de travail multifonctionnel capable d'étendre un bureau à un deuxième écran, de connecter des périphériques USB, d'accéder à des cartes de stockage SD ou TF 3.0 et de recharger l'appareil hôte.
- Le port HDMI prend en charge toutes les résolutions vidéo 4K (3840 x 2160) avec un taux d'actualisation de 60 Hz, y compris HDR et HDCP 2.3, lorsqu'il est connecté à un hôte qui prend en charge au moins le mode Alt DisplayPort 1.4.
- Deux ports USB-A et un port USB-C prennent en charge les vitesses de transfert de données USB 3.2 Gen 2 jusqu'à 10 Gbit/s pour connecter des périphériques USB tels que des clés USB ou ajouter un clavier et une souris à un espace de travail.
- Les emplacements pour cartes SD et Micro SD/TF 3.0 permettent d'accéder à un espace de stockage externe de petite taille et peuvent être utilisés simultanément.
- Le port de charge PD 3.0 100 W fournit 85 W à l'hôte et 15 W pour alimenter le hub lui-même et charger les ordinateurs portables gourmands en énergie et les autres appareils connectés.
- Fonctionnement Plug-and-Play sans logiciel requis, pour une installation facile et immédiate.

Contenu du carton d'emballage

- Adaptateur multiport USB-C 4K
- Documentation pour l'utilisateur

Caractéristiques

ENTRÉE

USB C (MÂLE)	
--------------	--

Sorties

(2) USB-A femelle	USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)
USB C (FEMELLE)	USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)
HDMI (FEMELLE)	4K x 2K (3840 x 2160) @ 60 Hz
SD/Micro SD/TF	Transmission de données SD 3.0 jusqu'à 104 Mbit/s
PD 3.0 Femelle	Chargement de l'hôte PD 3.0 (100 W) 20 V 5 A

Caractéristiques

Chargement

USB-A (le plus proche de l'USB-C mâle)	Chargement rapide 5 V 1,5 A (7,5 W)
USB-A (le plus éloigné de l'USB-C mâle)	900 mA
USB-C (données + charge)	Charge en aval 1,5 A max
Port USB-C PD 3.0	Chargement de l'hôte PD 3.0 100 W (20 V 5 A), 15 W est dédié au fonctionnement du Hub et 85 W va à l'hôte. Prise en charge de la permutation rapide des rôles afin d'éviter que le dispositif hôte ne soit perturbé lors de la déconnexion de la source de courant continu.
	Les ports USB-A et USB-C se partagent un maximum de 12 W (5 V 2.4 A).
Protections	Court-circuit, surintensité et surtension

Vidéo

Résolution	3840 x 2160 (4K x 2K)
Taux d'actualisation	60 Hz
Spécification du mode Alt DisplayPort	1.4 (4K @ 60 Hz) ; 1.2 (4K @ 30 Hz)
Caractéristiques	HDR, HDCP 2.3
Format des pixels	RVB/YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2, YCbCr 4:2:0
	La résolution réelle prise en charge est déterminée par l'hôte et l'écran.

Emplacements pour carte

Sorties	SD, Micro SD/TF
Taux de données	SD 3.0 104 Mbit/s
	Les deux ports de carte peuvent être utilisés simultanément. Le port TF est doté d'un mécanisme d'auto-éjection par pression sur la carte insérée dans le port.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions de l'appareil (H x L x P)	1,4 x 5 x 11,5 cm (0,55 x 1,97 x 4,53 po)
Poids de l'unité	99 g/0,22 lb
Température de fonctionnement	0 à 45 °C (32 à 113 °F)
Température de stockage	-10 à 70 °C (14 à 158 °F)
Taux d'humidité en fonctionnement	10 % sur 85 % (pas de condensation)
Humidité de stockage	5 % à 90 % (pas de condensation)

Garantie

GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS

Nous garantissons que nos produits sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat initiale. Notre obligation au titre de cette garantie est limitée à la réparation ou au remplacement (à notre seule discrétion) de tout produit défectueux. Visitez [Tripplite.Eaton.com/support/product-returns](https://www.eaton.com/support/product-returns) avant de renvoyer tout équipement pour réparation. Cette garantie ne s'applique pas aux équipements qui ont été endommagés par accident, négligence ou par une mauvaise utilisation, ni à ceux qui ont été altérés ou modifiés d'une façon quelconque.

SAUF MENTION CONTRAIRE DANS LE PRÉSENT DOCUMENT, NOUS NE FOURNISSONS AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE VOCATION À UN BUT PARTICULIER. Certains États ne permettent ni la limitation ni l'exclusion de garanties implicites ; ainsi, la/les limitation(s) ou exclusion(s) mentionnée(s) ci-dessus peut/peuvent ne pas s'appliquer à l'acquéreur.

SAUF DANS LES CAS PRÉVUS CI-DESSUS, NOUS NE SERONS EN AUCUN CAS RESPONSABLES DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT, MÊME SI NOUS AVONS ÉTÉ INFORMÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. En particulier, nous ne sommes pas responsables des coûts tels que les pertes de profits ou de revenus, les pertes d'équipement, les pertes d'utilisation de l'équipement, les pertes de logiciels, les pertes de données, les coûts des produits de remplacement, les réclamations de tiers ou autres.

Eaton mène une politique d'amélioration continue. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.



Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
États-Unis
[Eaton.com](https://www.eaton.com)

© 2024 Eaton
Tous droits réservés.
Publication No. 24-01-215 /
93-49FE_RevA
juin 2024

Eaton est une marque déposée.

Toutes les marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Quick Start Guide

TRIPP LITE
SERIES

4-K USB-C Multiport Adapter mit 100 W PD-Aufladung

Modell:
U444-06N-H4MUC3I



Das gekaufte Produkt kann von
der Abbildung abweichen.

English 1

Español 5

Français 9

Italiano 17

EAT•N

Powering Business Worldwide

Produktmerkmale

- Verwandelt den USB-C-Anschluss eines Laptops oder Tablets in einen multifunktionalen Arbeitsbereich, mit dem Sie einen Desktop zu einem zweiten Bildschirm erweitern, USB-Peripheriegeräte anschließen, auf SD- oder TF3.0 -Speicherkarten zugreifen und das Host-Gerät aufladen können.
- Der HDMI-Anschluss unterstützt volle 4K-Videoauflösungen (3840 x 2160) mit 60-Hz-Aktualisierungsrate, einschließlich HDR und HDCP 2.3, wenn er an einen Host angeschlossen ist, der mindestens den DisplayPort 1.4 Alt Mode unterstützt.
- Zwei USB-A-Anschlüsse und ein USB-C-Anschluss unterstützen USB 3.2 Gen 2-Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s für den Anschluss von USB-Geräten wie Thumb Drives oder das Hinzufügen einer Tastatur und Maus zu einem Arbeitsplatz.
- SD- und Micro SD/TF 3.0-Kartensteckplätze ermöglichen den Zugriff auf externen Speicher mit kleinem Formfaktor und können gleichzeitig verwendet werden.
- Der 100 W PD 3.0 Ladeanschluss liefert 85 W an den Host und 15 W an den Hub selbst und lädt stromhungrige Laptops und andere angeschlossene Geräte auf.
- Plug-and-Play-Betrieb ohne Software für eine einfache, sofortige Installation.

Lieferumfang

- 4K USB-C-Multiport-Adapter
- Benutzerdokumentation

Spezifikationen

Eingang

USB-C (Stecker)	
-----------------	--

Ausgänge

(2) USB-A Buchsen	USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)
USB-C-Buchse	USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)
HDMI-Buchse	4K x 2K (3840 x 2160) @ 60 Hz
SD/Micro SD/TF	SD 3.0-Datenübertragung bis zu 104 Mbit/s
PD 3.0 Buchse	20 V 5 A (100 W) PD 3.0 Host-Aufladung

Spezifikationen

Aufladen

USB-A (kommt dem USB-C-Stecker am nächsten)	5 V 1,5 A (7,5 W) schnelles Aufladen
USB-A (am weitesten vom USB-C-Stecker entfernt)	900 mA
USB-C (Daten + Aufladen)	Max 1,5 A Downstream-Aufladung
USB-C PD 3.0-Anschluss	100 W (20 V 5 A) PD 3.0 Host-Aufladung, 15 W sind für den Betrieb des Hubs vorgesehen, 85 W gehen an den Host. Unterstützt Fast Role Swap, um das Host-Gerät vor Unterbrechungen zu schützen, wenn die PD-Quelle getrennt wird.
	Sowohl der USB-A- als auch der USB-C-Anschluss teilen sich eine maximale Leistung von 12 W (5 V 2,4 A).
Schutzmaßnahmen	Kurzschluss, Überstrom und Überspannung

Video

Auflösung	3840 x 2160 (4K x 2K)
Aktualisierungsrate	60 Hz
DisplayPort-Alt-Modus-Spezifikation	1.4 (4K @ 60 Hz); 1.2 (4K @ 30 Hz)
Eigenschaften	HDR, HDCP 2.3
Pixel-Format	RGB/YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2, YCbCr 4:2:0
	Die tatsächlich unterstützte Auflösung wird durch den Host und das Display bestimmt.

Kartensteckplätze

Ausgänge	SD, Micro SD/TF
Datenrate	SD 3.0 104 Mbit/s
	Beide Kartenanschlüsse können gleichzeitig verwendet werden. Der TF-Anschluss unterstützt den Selbstauswurf-Mechanismus durch Drücken auf die Karte, die in den Anschluss eingeführt wurde.

Physisch

Abmessungen der Einheit (H x B x T.)	0,55 x 1,97 x 4,53 Zoll. / 1,4 x 5 x 11,5 cm
Gewicht der Einheit	0,22 lb. / 99 g
Betriebstemperatur	0 °C bis 45 °C
Lagertemperatur	14 °F bis 158 °F / -10 ° bis 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10 % bis 85 % (keine Kondensation)
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 % bis 90 % (keine Kondensation)

Garantie

3 JAHRE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Wir garantieren, dass unsere Produkte frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind, und zwar für einen Zeitraum von drei (3) Jahren ab dem Datum des Erstkaufs. Unsere Verpflichtung im Rahmen dieser Garantie beschränkt sich auf die Reparatur oder den Ersatz (nach eigenem Ermessen) der fehlerhaften Produkte. Besuchen Sie [Tripplite.Eaton.com/support/product-returns](https://www.tripplite.com/support/product-returns) bevor Sie ein Gerät zur Reparatur zurückschicken. Diese Garantie gilt nicht für Geräte, die durch ein Missgeschick, Fahrlässigkeit oder falsche Anwendung beschädigt oder in irgendeiner Weise verändert oder modifiziert worden sind.

MIT AUSNAHME DER HIERIN ENTHALTENEN BESTIMMUNGEN GEBEN WIR KEINE GARANTIE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH GARANTIE DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Einige Staaten gestatten keine Beschränkung oder keinen Ausschluss stillschweigender Gewährleistungen; daher kann es sein, dass die oben genannten Beschränkungen oder Ausschlüsse auf den Käufer nicht zutreffen.

MIT AUSNAHME DER OBIGEN BESTIMMUNGEN SIND WIR UNTER KEINEN UMSTÄNDEN HAFTBAR FÜR DIREKTE, INDIREKTE, SPEZIELLE, ZUFÄLLIGE ODER FOLGESCHÄDEN, DIE SICH AUS DER VERWENDUNG DIESER PRODUKTE ERGEBEN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE. Insbesondere haften wir nicht für Kosten wie entgangene Gewinne oder Einnahmen, Verlust von Geräten, Verlust der Nutzung von Geräten, Verlust von Software, Verlust von Daten, Kosten für Ersatzprodukte, Ansprüche von Dritten oder anderes.

Eaton verfolgt eine Politik der kontinuierlichen Verbesserung. Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden.



Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
Vereinigte Staaten
[Eaton.com](https://www.Eaton.com)

© 2024 Eaton
Alle Rechte vorbehalten.
Veröffentlichung Nr.
24-01-215 / 93-49FE_RevA
Juni 2024

Eaton ist eine eingetragene
Handelsmarke.

Alle Marken sind Eigentum
der jeweiligen Inhaber.

**Adattatore multiplo USB-C
4K con ricarica PD da 100 W**

Modello:
U444-06N-H4MUC3



Il prodotto acquistato può
differire dall'immagine.

English 1

Español 5

Français 9

Deutsch 13



Powering Business Worldwide

Caratteristiche del prodotto

- Converte la porta USB-C di un computer portatile o di un tablet in uno spazio di lavoro multifunzionale in grado di estendere un desktop a un secondo display, di collegare periferiche USB, di accedere a schede di memoria SD o TF 3.0 e di ricaricare il dispositivo host.
- La porta HDMI supporta risoluzioni video 4K complete (3840 x 2160) con velocità di aggiornamento di 60 Hz, compresi i sistemi HDR e HDCP 2.3, quando collegata a un host che supporta almeno la modalità Alt DisplayPort 1.4.
- Due porte USB-A e una porta USB-C supportano velocità di trasferimento dati USB 3.2 Gen 2 fino a 10 Gbps per collegare dispositivi USB come le chiavette o aggiungere una tastiera e un mouse all'area di lavoro.
- Gli slot per schede SD e Micro SD/TF 3.0 consentono l'accesso ad archiviazione esterna con fattore di forma ridotto e possono essere utilizzati contemporaneamente.
- La porta di ricarica PD 3.0 da 100 W fornisce 85 W all'host e 15 W per l'alimentazione dell'hub stesso e la ricarica di computer portatili e altri dispositivi collegati che hanno bisogno di energia.
- Funzionamento plug and play senza bisogno di software, per un'installazione facile e immediata.

Contenuto della confezione

- Adattatore multiplo USB-C 4K
- Documentazione per l'utente

Specifiche

Ingresso

USB-C (maschio)	
-----------------	--

Uscite

(2) USB-A femmina	USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
USB-C (femmina)	USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
HDMI (femmina)	4K x 2K (3840 x 2160) @ 60 Hz
SD/Micro SD/TF	Trasmissione dati SD 3.0 fino a 104 Mbps
PD 3.0 femmina	20 V 5 A (100 W) PD 3.0 Ricarica dell'host

Specifiche

Ricarica

USB-A (più vicino all'USB-C maschio)	Ricarica veloce: 5 V 1,5 A (7,5 W)
USB-A (più distante dall'USB-C maschio)	900 mA
USB-C (dati + ricarica)	Ricarica downstream 1,5 A max.
Porta USB-C PD 3.0	Ricarica host PD 3.0 da 100 W (20 V 5 A), 15 W sono dedicati al funzionamento dell'hub e 85 W vanno all'host. Supporta il Fast Role Swap per evitare che il dispositivo host subisca interruzioni quando si disconnette il PD sorgente.
	Entrambe le porte USB-A e USB-C condividono un massimo di 12 W (5 V 2,4 A).
Protezioni	Cortocircuito, sovracorrente e sovratensione

Video

Risoluzione	3840 x 2160 (4K x 2K)
Velocità di aggiornamento	60 Hz
Specifiche della modalità Alt di DisplayPort	1.4 (4K @ 60 Hz); 1.2 (4K @ 30 Hz)
Caratteristiche	HDR, HDCP 2.3
Formato pixel	RGB/YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2, YCbCr 4:2:0
	La risoluzione effettiva supportata è determinata dall'host e dal display.

Slot per schede

Uscite	SD, Micro SD/TF
Velocità di trasmissione dati	SD 3.0 104 Mbps
	Entrambe le porte della scheda possono essere utilizzate contemporaneamente. La porta TF supporta il meccanismo di auto-espulsione che si attiva premendo sulla scheda inserita nella porta.

Fisico

Dimensioni dell'unità (A x L x P)	0,55 x 1,97 x 4,53 poll. / 1,4 x 5 x 11,5 cm
Peso del dispositivo:	99 g / 0,22 lb.
Temperatura di funzionamento	Da 0 a 45 °C (da 32 a 113 °F)
Temperatura di conservazione	Da -10 a 70 °C (da 14 a 158 °F)
Umidità di funzionamento	Da 10% a 85% (senza condensa)
Umidità di conservazione	Da 5% a 90% (senza condensa)

Garanzia

GARANZIA LIMITATA DI 3 ANNI

Garantiamo che i nostri prodotti sono privi di difetti dei materiali e di fabbricazione per un periodo di tre (3) anni dalla data dell'acquisto iniziale. I nostri obblighi ai sensi della presente garanzia sono limitati alla riparazione o sostituzione (a nostra esclusiva discrezione) di eventuali prodotti che presentino tali difetti. Visiti Tripplite.Eaton.com/support/product-returns prima di rispedire qualsiasi apparecchiatura per la riparazione. La presente garanzia non si applica alle unità danneggiate accidentalmente, a causa di negligenza o di un'errata applicazione, o che siano state in qualsiasi modo alterate o modificate.

AD ECCEZIONE DI QUANTO PREVISTO NEL PRESENTE DOCUMENTO, NON FORNIAMO ALCUNA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, INCLUSE LE GARANZIE DI COMMERCIALITÀ E DI IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE. Alcuni stati non consentono la limitazione o l'esclusione delle garanzie implicite; pertanto, le suddette limitazioni o esclusioni potrebbero non essere applicabili all'acquirente.

AD ECCEZIONE DI QUANTO PREVISTO SOPRA, IN NESSUN CASO SAREMO RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, SPECIALI, INCIDENTALI O CONSEGUENZIALI DERIVANTI DALL'USO DI QUESTO PRODOTTO, ANCHE SE AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. In particolare, non siamo responsabili di alcun costo, come la perdita di profitti o ricavi, la perdita di attrezzature, la perdita di utilizzo di attrezzature, la perdita di software, la perdita di dati, i costi dei sostituti, i reclami di terzi o altro.

Eaton persegue una politica di miglioramento continuo. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.



Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
Stati Uniti
Eaton.com

© 2024 Eaton
Tutti i diritti riservati
Pubblicazione n.
24-01-215/93-49FE_RevA
Giugno 2024

Eaton è un marchio
commerciale registrato.

Tutti i marchi sono di
proprietà dei rispettivi
titolari.