

Owner's Manual

TRIPP LITE
SERIES

USB-C Multiport Adapter, 4K/60 Hz HDMI, 5G USB Hub, 140W PD Charging

Model:
U444-06N-H4U-C3



Purchased product may
differ from image.

Español 8
Français 14
Deutsch 20
Italiano 26

Eaton
Powering Business Worldwide

Product Features

- Extend a desktop to a 4K HDMI display, connect a USB 5G peripheral device and charge the host with up to 140W PD Charging—all from a single USB-C or Thunderbolt port on a laptop or tablet.
- HDMI port supports video resolutions up to 3840 x 2160 (4K x 2K) @ 60 Hz resolution when connected to a host port that supports DisplayPort Alt Mode.
- USB-A hub port connects external storage or thumb drive, or a mouse or keyboard.
- USB-C port supports either 5 Gbps peripheral or charges the host device at up to 140W PD charging.
- Slim design ideal for carrying in a laptop bag or purse for travel or hybrid workspaces.
- Plug-and-play, no drivers or external software needed.

Package Includes

- U444-06N-H4U-C3 Multiport Adapter
- User Documentation

Installation

1. Connect the adapter's USB-C connector to the USB-C or Thunderbolt 3 port on a laptop or tablet.
2. Connect a USB-A or USB-C peripheral device, such as a thumb drive or external storage, mouse or keyboard.

OR

3. Connect a USB-C power adapter and charging cable to the USB-C port on the adapter. Then, plug it into a wall outlet or other power source.

Note: To charge at up to 140W, the user-supplied power adapter and Type-C cable must also support at least 140W charging.

Specifications

Host Connector	USB-C (Male)
Adapter Ports	1x HDMI (Female); 1x USB-A (Female); 1x USB-C (Female)
Video Resolution	3840 x 2160 (4K x 2K) @ 60 Hz
Video Specifications	Supports HDR, color formats including RGB; YCbCr 4:4:4; YCbCr 4:2:2; YCbCr 4:2:0; Supports 8/10/12 bit color depth and HDCP 2.3/1.4
USB Specifications	USB-A: USB 5 Gbps and 1.5A Downstream Charging; USB-C: USB 5 Gbps

Specifications

PD Charging	USB-C PD 3.1 charging up to 140W (8W is dedicated to charging the adapter with the remaining 132W charging the host)
Device Protection	Supports short-circuit and over-current protections
Product Dimensions (L x W x H)	2.32 x 1.57 x 0.55 in. / 59 x 40 x 14 mm
Product Weight	0.071 lb. / 32 g
Operating Temperature Range	32°F to 113°F / 0°C to 45°C
Storage Temperature Range	14°F to 158°F / -10°C to 70°C
Operating Humidity Range	10% to 85% RH (No condensation)
Storage Humidity Range	5% to 90% RH (No condensation)

Warranty

3-YEAR LIMITED WARRANTY

We warrant our products to be free from defects in materials and workmanship for a period of three (3) years from the date of initial purchase. Our obligation under this warranty is limited to repairing or replacing (at its sole option) any such defective products. Visit [Tripplite.Eaton.com/support/product-returns](https://www.Tripplite.Eaton.com/support/product-returns) before sending any equipment back for repair. This warranty does not apply to equipment which has been damaged by accident, negligence or misapplication or has been altered or modified in any way.

EXCEPT AS PROVIDED HEREIN, WE MAKE NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states do not permit limitation or exclusion of implied warranties; therefore, the aforesaid limitation(s) or exclusion(s) may not apply to the purchaser.

EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, IN NO EVENT WILL WE BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Specifically, we are not liable for any costs, such as lost profits or revenue, loss of equipment, loss of use of equipment, loss of software, loss of data, costs of substitutes, claims by third parties, or otherwise.

Regulatory Compliance

FCC Notice, Class B

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Eaton could void the user's authority to operate this equipment.

Regulatory Compliance

WEEE Compliance Information for Customers and Recyclers (European Union)



Under the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive and implementing regulations, when customers buy new electrical and electronic equipment from Eaton they are entitled to:

- Send old equipment for recycling on a one-for-one, like-for-like basis (this varies depending on the country)
- Send the new equipment back for recycling when this ultimately becomes waste

Eaton has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice.



Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
Eaton.com

© 2024 Eaton
All Rights Reserved
Publication No.
24-03-119 /
93-4A7E_RevA
May 2024



Eaton is a registered trademark.

All trademarks are property of their respective owners.

Manual del Propietario

TRIPP LITE
SERIES

**Adaptador multipuerto USB-C,
HDMI 4K/60 Hz, Hub USB 5G,
carga PD de 140 W**

Modelo:
U444-06N-H4U-C3



El producto comprado puede ser diferente al de la imagen.

English 1
Français 14
Deutsch 20
Italiano 26

EATON

Powering Business Worldwide

Características del Producto

- Extienda una computadora a una pantalla HDMI de 4K, conecte un dispositivo periférico USB 5G y cargue el host con una carga PD de hasta 140 W, todo ello desde un único puerto USB-C o Thunderbolt en una laptop o tablet.
- El puerto HDMI admite resoluciones de video de hasta 3840 x 2160 (4K x 2K) a una resolución de 60 Hz cuando se conecta a un puerto host compatible con el modo alternativo DisplayPort.
- El puerto hub USB-A conecta un almacenamiento externo o una unidad de memoria USB, un mouse o teclado.
- El puerto USB-C admite periféricos de 5 Gbps o carga el dispositivo host a una velocidad de carga PD de hasta 140 W.
- Diseño delgado ideal para llevar en una cartera de laptop o bolso de viaje, o para espacios de trabajo híbridos.
- Conectar y usar, no necesita controladores ni software externo.

El Paquete Incluye

- Adaptador multipuerto U444-06N-H4U-C3
- Documentación para el usuario

Instalación

1. Enchufe el conector USB-C del adaptador al puerto USB-C o Thunderbolt 3 de una laptop o tablet.
2. Conecte un dispositivo periférico USB-A o USB-C, como una unidad de memoria USB o de almacenamiento externo, un mouse o un teclado.

O

3. Conecte un adaptador de corriente USB-C y un cable de carga al puerto USB-C del adaptador. A continuación, conéctelo a una toma en la pared u otra fuente de alimentación.

Nota: Para cargar a una velocidad de hasta 140 W, el adaptador de corriente y el cable Type-C suministrados por el usuario también deben admitir al menos la carga de 140 W.

Especificaciones

Conector host	USB-C (Macho)
Puertos adaptadores	1 HDMI (hembra); 1 USB-A (hembra); 1 USB-C (hembra)
Resolución de Video	3840 x 2160 (4K x 2K) a 60 Hz
Especificaciones de video	Admite HDR, formatos de color que incluyen RGB; YCbCr 4:4:4; YCbCr 4:2:2; YCbCr 4:2:0; admite profundidad de color de 8/10/12 bits y HDCP [High Definition Copy Protocol] 2.3/1.4

Especificaciones

Especificaciones de USB	USB-A: USB 5 Gbps y carga descendente de 1.5 A; USB-C: USB 5 Gbps
Carga PD	Carga USB-C PD 3.1 de hasta 140 W (8 W se destina a cargar el adaptador y los 132 W restantes cargan el host)
Protección de dispositivos	Admite protecciones contra cortocircuitos y sobrecorriente
Dimensiones del producto (L x A x A)	2.32" x 1.57" x 0.55" 59 x 40 x 14 mm
Peso del producto	0.071 lb / 32 g
Rango de Temperatura de Operación	32 °F a 113 °F [0 °C a 45 °C]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	14 °F a 158 °F [-10 °C a 70 °C]
Rango de Humedad de Operación	De 10 % a 85 % de HR (Sin Condensación)
Rango de Humedad de Almacenamiento	De 5 % a 90 % de HR (Sin Condensación)

Garantía

GARANTÍA LIMITADA DE 3 AÑOS

Garantizamos por tres (3) años a partir de la fecha de compra inicial que nuestros productos no presentan defectos de materiales ni de mano de obra. Nuestra obligación bajo esta garantía está limitada a la reparación o reemplazo (a su entera discreción) de cualquier producto defectuoso. Antes de devolver cualquier equipo para reparación, visite Tripplite.Eaton.com/support/product-returns. Esta garantía no se aplica a equipos que hayan sido dañados por accidente, negligencia o mal uso, o hayan sido alterados o modificados de alguna manera.

SALVO POR LO QUE SE INDICÓ AQUÍ, NO OTORGAMOS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Algunos estados no permiten la limitación o exclusión de garantías implícitas; por lo tanto, las limitaciones o exclusiones antes mencionadas pueden no aplicarse al comprador.

SALVO POR LO QUE SE INDICÓ ANTERIORMENTE, EN NINGÚN CASO SEREMOS RESPONSABLES POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES QUE SURJAN DEL USO DE ESTE PRODUCTO, INCLUSO SI SE ADVIERTE SOBRE LA POSIBILIDAD DE TAL DAÑO. Específicamente, no somos responsables por ningún costo, como pérdidas de ganancias o ingresos, pérdidas de equipos, pérdidas en el uso de equipos, pérdidas de software, pérdidas de datos, costos de sustituciones, reclamos de terceros o cualquier otro.

Cumplimiento de las normas

Información de Cumplimiento de WEEE para Clientes y Recicladores (Unión Europea)



Conforme a la Directiva de Residuos de Equipos Eléctricos y Electrónicos (WEEE) y regulaciones aplicables, al adquirir un equipo eléctrico y electrónico nuevo de Eaton, los clientes están obligados a:

- Enviar los equipos viejos para su reciclaje en razón de uno por uno, igual por igual (esto varía según el país).
- Devolver el equipo nuevo para fines de reciclado una vez que finalmente se convierta en residuo

Eaton tiene una política de mejora continua. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.



Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
Estados Unidos
Eaton.com

© 2024 Eaton
Todos los derechos
reservados
Publicación No.
24-03-119 /
93-4A7E_RevA
Mayo de 2024



Eaton es una marca
registrada.

Todas las marcas
registradas
pertenecen a
sus respectivos
propietarios.

**Adaptateur multiport USB-C,
HDMI 4K/60 Hz, Hub USB 5G,
charge PD 140 W**

Modèle :
U444-06N-H4U-C3



Le produit acheté peut
différer de l'image.

English 1
Español 8
Deutsch 20
Italiano 26

Eaton

Powering Business Worldwide

Caractéristiques du produit

- Étendez un ordinateur de bureau sur un écran HDMI 4K, connectez un périphérique USB 5G et chargez l'hôte avec une charge PD jusqu'à 140 W, le tout à partir d'un seul port USB-C ou Thunderbolt sur un ordinateur portable ou une tablette.
- Le port HDMI prend en charge des résolutions vidéo jusqu'à 3840 x 2160 (4K x 2K) à une résolution de 60 Hz lorsqu'il est connecté à un port hôte prenant en charge le mode DisplayPort Alt.
- Le port Hub USB-A permet de connecter une unité de stockage externe, une clé USB, une souris ou un clavier.
- Le port USB-C prend en charge un périphérique de 5 Gbit/s ou charge le périphérique hôte jusqu'à 140 W de charge PD.
- Design fin idéal pour transporter dans un sac d'ordinateur portable ou un sac à main pour les voyages ou les espaces de travail hybrides.
- Plug-and-play, aucun pilote ou logiciel externe nécessaire.

Contenu de l'emballage

- Adaptateur multiport U444-06N-H4U-C3
- Documentation pour l'utilisateur

Installation

1. Connectez le connecteur USB-C de l'adaptateur au port USB-C ou Thunderbolt 3 d'un ordinateur portable ou d'une tablette.
2. Connectez un périphérique USB-A ou USB-C, tel qu'une clé USB ou un périphérique de stockage externe, une souris ou un clavier.

OU

3. Connectez un adaptateur secteur USB-C et un câble de chargement au port USB-C de l'adaptateur. Ensuite, branchez-le sur une prise murale ou une autre source d'alimentation.

Remarque : pour charger jusqu'à 140 W, l'adaptateur secteur fourni par l'utilisateur et le câble de type C doivent également prendre en une charge d'au moins 140 W.

Spécifications

Connecteur hôte	USB-C (mâle)
Ports de l'adaptateur	1x HDMI (femelle) ; 1x USB-A (femelle) ; 1x USB-C (femelle)
Résolution vidéo	3840 x 2160 (4K x 2K) à 60 Hz
Spécifications vidéo	Prend en charge le HDR, les formats de couleurs dont RVB ; YCbCr 4:4:4 ; YCbCr 4:2:2 ; YCbCr 4:2:0 ; Prend en charge la profondeur de couleur 8/10/12 bits et HDCP 2.3/1.4

Spécifications

Spécifications USB	USB-A : USB 5 Gbit/s et chargement en aval de 1,5 A ; USB-C : USB 5 Gbit/s
Charge PD (Power Delivery)	USB-C PD 3.1 chargeant jusqu'à 140 W (8 W sont dédiés au chargement de l'adaptateur et les 132 W restants chargent l'hôte)
Protection des appareils	Prise en charge des protections contre les courts-circuits et les surintensités
Dimensions du produit (L x L x H)	59 x 40 x 14 mm / 2,32 x 1,57 x 0,55 po.
Poids du produit	32 g / 0,071 lb
Plage de température de fonctionnement	0 °C à 45 °C / 32 °F à 113 °F
Plage de température de stockage	-10 °C à 70 °C / 14 °F à 158 °F
Plage d'humidité de fonctionnement	10 % à 85 % HR (Pas de condensation)
Plage d'humidité de stockage	5 % jusqu'à 90 % RH (Pas de condensation)

Garantie

GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS

Nous garantissons que nos produits sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat initiale. Notre obligation au titre de cette garantie est limitée à la réparation ou au remplacement (à notre seule discrétion) de tout produit défectueux. Veuillez consulter le site TrippLite.Eaton.com/support/product-returns avant d'envoyer un produit pour le faire réparer. Cette garantie ne s'applique pas aux équipements qui ont été endommagés par accident, négligence ou par une mauvaise utilisation, ni à ceux qui ont été altérés ou modifiés d'une façon quelconque.

SAUF MENTION CONTRAIRE DANS LE PRÉSENT DOCUMENT, NOUS NE FOURNISSEONS AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE VOCATION À UN BUT PARTICULIER. Certains États ne permettent ni la limitation ni l'exclusion de garanties implicites ; ainsi, la/les limitation(s) ou exclusion(s) mentionnée(s) ci-dessus peut/ peuvent ne pas s'appliquer à l'acquéreur.

SAUF DANS LES CAS PRÉVUS CI-DESSUS, NOUS NE SERONS EN AUCUN CAS RESPONSABLES DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT, MÊME SI NOUS AVONS ÉTÉ INFORMÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. Plus précisément, nous ne sommes pas responsables des coûts, tels qu'une perte de profit ou de revenus, la perte d'équipement, la perte de l'usage d'un équipement, la perte de logiciel, la perte de données, des coûts de remplacement, les réclamations de tiers ou autre.

Conformité aux normes

Informations de conformité DEEE pour les clients et les recycleurs (Union européenne)



Dans le cadre de la directive sur les Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et des réglementations d'application, lorsqu'un consommateur achète un équipement électrique ou électronique neuf auprès d'Eaton, il est habilité à :

- Envoyer l'équipement usagé pour recyclage sur la base d'un équipement équivalent en nombre et en type (cela varie d'un pays à l'autre)
- Renvoyer le nouvel équipement pour recyclage lorsqu'il devient un déchet en fin de vie

Eaton mène une politique d'amélioration continue. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.



Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
États-Unis
Eaton.com

© 2024 Eaton
Tous droits réservés
Numéro de
publication
24-03-119 /
93-4A7E_RevA
Mai 2024



Eaton est une marque déposée.

Toutes les marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

USB-C Multiport Adapter, 4 K/60 Hz HDMI, 5 G USB Hub, 140 W PD-Aufladung

Modell:
U444-06N-H4U-C3I



Das gekaufte Produkt kann von
der Abbildung abweichen.

English 1
Español 8
Français 14
Italiano 26

EAT•N
Powering Business Worldwide

Produktmerkmale

- Erweitern Sie einen Desktop auf einen 4K-HDMI-Bildschirm, schließen Sie ein USB-5G-Peripheriegerät an und laden Sie den Host mit bis zu 140 W PD Charging auf – alles über einen einzigen USB-C- oder Thunderbolt-Anschluss an einem Laptop oder Tablet.
- Der HDMI-Anschluss unterstützt Videoauflösungen bis zu 3840 x 2160 (4 K x 2 K) bei 60 Hz, wenn er an einen Host-Anschluss angeschlossen ist, der den DisplayPort Alt Mode unterstützt.
- Der USB-A-Hub-Anschluss ermöglicht den Anschluss eines externen Speichermediums, eines USB-Sticks, einer Maus oder einer Tastatur.
- USB-C-Anschluss unterstützt entweder 5 Gbps Peripheriegeräte oder lädt das Host-Gerät mit bis zu 140 W PD-Aufladung auf.
- Schlankes Design, ideal für den Transport in einer Laptop-Tasche oder Handtasche auf Reisen oder in hybriden Arbeitsumgebungen.
- Plug-and-Play, keine Treiber oder externe Software erforderlich.

Im Paket enthalten

- U444-06N-H4U-C3 Multiport Adapter
- Benutzerdokumentation

Installation

1. Verbinden Sie den USB-C-Anschluss des Adapters mit dem USB-C- oder Thunderbolt-3-Anschluss eines Laptops oder Tablets.
2. Schließen Sie ein USB-A- oder USB-C-Peripheriegerät an, z. B. einen USB-Stick oder ein externes Speichermedium, eine Maus oder eine Tastatur.

ODER

3. Schließen Sie ein USB-C-Netzteil und ein Ladekabel an den USB-C-Anschluss des Adapters an. Schließen Sie es dann an eine Steckdose oder eine andere Stromquelle an.

Hinweis: Um mit bis zu 140 W zu laden, müssen das vom Benutzer bereitgestellte Netzteil und das Typ-C-Kabel ebenfalls mindestens 140 W unterstützen.

Technische Daten

Host-Anschluss	USB-C (Stecker)
Adapteranschlüsse	1x HDMI (Buchse); 1x USB-A (Buchse); 1x USB-C (Buchse)
Videoauflösung	3840 x 2160 (4 K x 2 K) bei 60 Hz
Videospezifikationen	Unterstützt HDR, Farbformate einschließlich RGB; YCbCr 4:4:4; YCbCr 4:2:2; YCbCr 4:2:0; Unterstützt 08.10.2012 Bit Farbtiefe und HDCP 2.3/1.4

Technische Daten

USB-Spezifikationen	USB-A: USB 5 Gbps und 1,5 A Downstream-Laden; USB-C: USB 5 Gbps
PD-Aufladung	USB-C PD 3.1-Ladung mit bis zu 140 W (8 W sind zum Laden des Adapters bestimmt, die restlichen 132 W zum Laden des Hosts)
Geräteschutz	Unterstützt Kurzschluss- und Überstromschutz
Produktabmessungen (L x B x H)	2,32 x 1,57 x 0,55 in. / 59 x 40 x 14 mm
Produktgewicht	0,071 lb. / 32 g
Betriebstemperaturbereich	32 °F bis 113 °F / 0 °C bis 45 °C
Lagertemperaturbereich	14 °F bis 158 °F / -10 °C bis 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10 % bis 85 % RH (keine Kondensation)
Feuchtebereich für die Lagerung	5 % bis 90 % RH (keine Kondensation)

Garantie

3 JAHRE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Wir garantieren, dass unsere Produkte frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind, und zwar für einen Zeitraum von drei (3) Jahren ab dem Datum des Erstkaufs. Unsere Verpflichtung im Rahmen dieser Garantie beschränkt sich auf die Reparatur oder den Ersatz (nach eigenem Ermessen) der fehlerhaften Produkte. Besuchen Sie Tripplite.Eaton.com/support/product-returns, bevor Sie Geräte zur Reparatur zurücksenden. Diese Garantie gilt nicht für Geräte, die durch Unfall, Fahrlässigkeit oder falsche Anwendung beschädigt wurden oder in irgendeiner Weise geändert oder modifiziert wurden.

MIT AUSNAHME DER HIERIN ENTHALTENEN BESTIMMUNGEN GEBEN WIR KEINE GARANTIE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH GARANTIE DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Einige Staaten gestatten keine Beschränkung oder keinen Ausschluss stillschweigender Gewährleistungen; daher kann es sein, dass die oben genannten Beschränkungen oder Ausschlüsse auf den Käufer nicht zutreffen.

MIT AUSNAHME DER OBIGEN BESTIMMUNGEN SIND WIR UNTER KEINEN UMSTÄNDEN HAFTBAR FÜR DIREKTE, INDIREKTE, SPEZIELLE, ZUFÄLLIGE ODER FOLGESCHÄDEN, DIE SICH AUS DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTES ERGEBEN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE. Insbesondere haften wir nicht für Kosten, wie entgangene Gewinne oder Einnahmen, Verlust von Geräten, Verlust der Nutzung von Geräten, Verlust von Software, Datenverlust, Kosten für Ersatzprodukte, Ansprüche Dritter oder anderes.

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

WEEE-Compliance-Informationen für Kunden und Recycler (Europäische Union)



Die WEEE-Richtlinie und deren Ausführungsbestimmungen besagen, dass Kunden, die neue Elektro- oder Elektronikgeräte von Eaton kaufen, ein Anrecht auf Folgendes haben:

- Einsendung alter Geräte zum Recycling auf einer Eins-zu-Eins-Basis (dies variiert je nach Land)
- Rücksendung neuer Geräte zum Recycling, wenn diese auslaufen und letztendlich zu Abfall werden

Eaton verfolgt eine Politik der kontinuierlichen Verbesserung. Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden.



Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
Vereinigte Staaten
Eaton.com



© 2024 Eaton
Alle Rechte vorbehalten.
Veröffentlichung Nr.
24-03-119 /
93-4A7E_RevA
Mai 2024

Eaton ist eine eingetragene Handelsmarke.

Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

**Adattatore multiporta USB-C,
HDMI 4K/60 Hz, hub USB 5G,
Ricarica PD a 140 W**

Modello:
U444-06N-H4U-C3



Il prodotto acquistato può
differire dall'immagine.

English 1
Español 8
Français 14
Deutsch 20

EAT•N

Powering Business Worldwide

Caratteristiche del prodotto

- Consente di estendere un desktop a un display HDMI 4K, collegare un dispositivo periferico USB 5G e caricare l'host con una ricarica PD fino a 140 W, il tutto da una singola porta USB-C o Thunderbolt su laptop o tablet.
- La porta HDMI supporta risoluzioni video fino a 3840 x 2160 (4K x 2K) a 60 Hz, se collegata a una porta host che supporta la modalità DisplayPort Alt.
- La porta hub USB-A consente di collegare un'unità di archiviazione esterna o un pen drive, oppure un mouse o una tastiera.
- La porta USB-C supporta periferiche da 5 Gbps o carica il dispositivo host con una ricarica PD fino a 140 W.
- Design sottile ideale per il trasporto in una borsa per laptop o in una borsa da viaggio oppure in spazi di lavoro ibridi.
- Plug and play, non sono necessari driver o software esterni.

La confezione include

- Adattatore multiporta U444-06N-H4U-C3
- Documentazione utente

Installazione

1. Collegare il connettore USB-C dell'adattatore alla porta USB-C o Thunderbolt 3 di un computer portatile o tablet.
2. Collegare una periferica USB-A o USB-C, come pen drive, dispositivo di archiviazione esterno, mouse o tastiera.

O

3. Collegare un adattatore di alimentazione USB-C e un cavo di ricarica alla porta USB-C dell'adattatore. Quindi, collegarlo a una presa a muro o a un'altra fonte di alimentazione.

Nota: per caricare fino a 140 W, l'adattatore di alimentazione e il cavo Type-C forniti dall'utente devono supportare almeno 140 W.

Specifiche

Connettore host	USB-C (maschio)
Porte dell'adattatore	1x HDMI (femmina); 1x USB-A (femmina); 1x USB-C (femmina)
Risoluzione video	3840 x 2160 (4K x 2K) a 60 Hz
Specifiche video	Supporta HDR, formati colore incluso RGB; YCbCr 4:4:4; YCbCr 4:2:2; YCbCr 4:2:0; supporta profondità colore 8/10/12 bit e HDCP 2.3/1.4

Specifiche

Specifiche USB	USB-A: ricarica downstream USB da 5 Gbps e 1,5 A; USB-C: USB 5 Gbps
Ricarica PD	USB-C PD 3.1 che ricarica fino a 140 W (8 W sono dedicati alla ricarica dell'adattatore mentre i restanti 132 W caricano l'host)
Protezione del dispositivo	Supporta le protezioni da cortocircuito e sovracorrente
Dimensioni del prodotto (L x L x A)	2,32 x 1,57 x 0,55 pollici / 59 x 40 x 14 mm
Peso del prodotto	0,071 lb. / 32 g
Intervallo di temperatura di funzionamento	da 32°F a 113°F (da 0°C a 45°C)
Intervallo di temperatura di stoccaggio	da 14°F a 158°F (da -10°C a 70°C)
Intervallo di umidità di funzionamento	da 10% a 85% UR (senza condensa)
Intervallo di umidità di conservazione	da 5% a 90% UR (senza condensa)

Garanzia

GARANZIA LIMITATA DI 3 ANNI

Garantiamo che i nostri prodotti sono privi di difetti dei materiali e di fabbricazione per un periodo di tre (3) anni dalla data dell'acquisto iniziale. I nostri obblighi ai sensi della presente garanzia sono limitati alla riparazione o sostituzione (a nostra esclusiva discrezione) di eventuali prodotti che presentino tali difetti. Visitare [Tripplite.Eaton.com/support/product-returns](https://www.tripplite.com/support/product-returns) prima di rispedire qualsiasi apparecchiatura per la riparazione. La presente garanzia non si applica alle apparecchiature che sono state danneggiate da incidenti, negligenza o applicazione errata o che sono state alterate o modificate in qualsiasi modo.

AD ECCEZIONE DI QUANTO PREVISTO NEL PRESENTE DOCUMENTO, NON FORNIAMO ALCUNA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, INCLUSE LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E DI IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE. Alcuni stati non consentono la limitazione o l'esclusione delle garanzie implicite; pertanto, le suddette limitazioni o esclusioni potrebbero non essere applicabili all'acquirente.

AD ECCEZIONE DI QUANTO PREVISTO SOPRA, IN NESSUN CASO SAREMO RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, SPECIALI, INCIDENTALI O CONSEGUENZIALI DERIVANTI DALL'USO DI QUESTO PRODOTTO, ANCHE SE AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. In particolare, non siamo responsabili di alcun costo associato alla perdita di profitti o ricavi, perdita di attrezzature, perdita della facoltà di utilizzo di attrezzature, perdita di software, perdita di dati, costi di sostituzione, reclami di terzi o altro.

Conformità normativa

Informazioni sulla conformità RAEE per i clienti e per gli impianti di riciclaggio e trattamento dei rifiuti (Unione europea)



In base alla Direttiva europea RAEE sullo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici e in base ai regolamenti sulla relativa attuazione, i clienti che acquistano apparecchiature elettriche ed elettroniche nuove da Eaton hanno il diritto di:

- Restituire i dispositivi usati per consentirne il riciclaggio e la sostituzione con prodotti equivalenti (a seconda delle prassi adottate da ogni singolo paese)
- Restituire i dispositivi al termine del loro ciclo di vita affinché vengano riciclati

Eaton ha una politica di miglioramento continuo. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.



Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
Stati Uniti
Eaton.com

© 2024 Eaton
Tutti i diritti riservati
Edizione
24-03-119 /
93-4A7E_RevA
Maggio 2024



Eaton è un marchio
commerciale
registrato.

Tutti i marchi sono di
proprietà dei rispettivi
titolari.