

Owner's Manual

TRIPP LITE
SERIES

Ultra-Slim USB Hub, USB-A (3x 10G + 2x USB 2.0) and USB-C (1x 10G) Hub Ports

Model:
U460-006-5A1C



Purchased product may
differ from image.

Español 8
Français 14
Deutsch 20
Italiano 26



Powering Business Worldwide

Product Features

- Connect up to six USB devices to a single USB-C port on a laptop or tablet.
- Three USB-A ports and one USB-C port support USB 10 Gbps speeds for rapid data transfers between external storage drives.
- Two USB 2.0 ports can be used to connect a keyboard and mouse
- Slim design ideal for carrying in a laptop bag or purse for travel or hybrid workspaces.
- Plug-and-play, no drivers or external software needed.

Package Includes

- U460-006-5A1C USB Hub
- User Documentation

Installation

1. Connect the hub's USB-C male connector to the USB-C port on a laptop or tablet.

Note: *To achieve full output on the hub, a USB-C port that supports at least USB 10 Gbps data transmission is required.*

2. Connect USB-A or USB-C devices to the USB 10 Gbps ports on the hub, including thumb drives or other external storage devices.
3. Connect USB 2.0 devices like a keyboard and mouse to the USB 2.0 hub ports.

Specifications

Host Connector	USB-C (Male)
USB 10 Gbps Hub Ports	3x USB-A (Female), 1x USB-C (Female)
USB 2.0 Hub Ports	2x USB-A (Female)
Unit Dimensions (L x W x H)	5.04 x 1.34 x 0.4 in. / 128 x 34 x 10 mm
Unit Weight	0.1 lb. / 45 g
Charging Output	USB-C supports maximum 1.5A downstream charging
	5x USB-A ports share 3A total (3x USB 3.0 ports = 0.9A each, 2x USB 2.0 ports = 0.5A each)
Operating Temperature Range	14°F to 104°F / -10°C to 40°C
Storage Temperature Range	14°F to 176°F / -10 to 80°C
Operating Humidity Range	10% to 85% RH (No condensation)
Storage Humidity Range	25% to 93% RH (No condensation)

Warranty

3-YEAR LIMITED WARRANTY

We warrant our products to be free from defects in materials and workmanship for a period of three (3) years from the date of initial purchase. Our obligation under this warranty is limited to repairing or replacing (at its sole option) any such defective products. Visit TrippLite.Eaton.com/support/product-returns before sending any equipment back for repair. This warranty does not apply to equipment which has been damaged by accident, negligence or misapplication or has been altered or modified in any way.

EXCEPT AS PROVIDED HEREIN, WE MAKE NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states do not permit limitation or exclusion of implied warranties; therefore, the aforesaid limitation(s) or exclusion(s) may not apply to the purchaser.

EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, IN NO EVENT WILL WE BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Specifically, we are not liable for any costs, such as lost profits or revenue, loss of equipment, loss of use of equipment, loss of software, loss of data, costs of substitutes, claims by third parties, or otherwise.

Regulatory Compliance

FCC Notice, Class B

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Eaton could void the user's authority to operate this equipment.

Regulatory Compliance

WEEE Compliance Information for Customers and Recyclers (European Union)



Under the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive and implementing regulations, when customers buy new electrical and electronic equipment from Eaton they are entitled to:

- Send old equipment for recycling on a one-for-one, like-for-like basis (this varies depending on the country)
- Send the new equipment back for recycling when this ultimately becomes waste

Eaton has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice.



Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
Eaton.com

© 2024 Eaton
All Rights Reserved
Publication No.
24-03-122 /
93-4A80_RevA
May 2024

Eaton is a registered trademark.

All trademarks are property of their respective owners.

Manual del Propietario

TRIPP LITE
SERIES

**Hub USB Ultra Delgado,
Puertos Hub USB-A (3x 10 G +
2x USB 2.0) y USB-C (1x 10 G)**

Modelo:
U460-006-5A1C



El producto comprado puede ser diferente al de la imagen.

English 1
Français 14
Deutsch 20
Italiano 26

EATON

Powering Business Worldwide

Características del Producto

- Conecte hasta seis dispositivos USB a un solo puerto USB-C en una laptop o tableta.
- Tres puertos USB-A y un puerto USB-C admiten velocidades USB de 10 Gbps para transferencias rápidas de datos entre unidades de almacenamiento externas.
- Se pueden utilizar dos puertos USB 2.0 para conectar un teclado y un mouse
- Diseño delgado ideal para llevar en el maletín o estuche para laptop a la hora de viajar o en espacios de trabajo híbridos.
- Conectar y Usar, no necesita controladores ni software externo.

El Paquete Incluye

- Hub USB U460-006-5A1C
- Documentación para el Usuario

Instalación

1. Conecte el conector macho USB-C del hub al puerto USB-C de una laptop o tableta.

Nota: Para obtener el máximo rendimiento del hub, se necesita un puerto USB-C que admita al menos la transmisión de datos USB de 10 Gbps.

2. Conecte los dispositivos USB-A o USB-C a los puertos USB de 10 Gbps del hub, incluidas las memorias USB u otros dispositivos de almacenamiento externo.
3. Conecte dispositivos USB 2.0 como un teclado y un mouse a los puertos USB 2.0 del hub.

Especificaciones

Conector de Anfitrión [Host]	USB-C (Macho)
Puertos Hub USB de 10 Gbps	3x USB-A (Hembra), 1x USB-C (Hembra)
Puertos de Hub USB 2.0	2x USB-A (Hembra)
Dimensiones de la Unidad [L x An x Pr]	5.04" x 1.34" x 0.4" 128 x 34 x 10 mm
Peso de la Unidad	0.1 lb / 45 g
Salida de Carga	USB-C admite una carga descendente máxima de 1.5 A 5 puertos USB-A comparten 3 A en total (3 puertos USB 3.0 = 0.9 A cada uno, 2 puertos USB 2.0 = 0.5 A cada uno)
Rango de Temperatura de Operación	-10 °C a 40 °C [14 °F a 104 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	14 °F a 176 °F / -10 a 80 °C
Rango de Humedad de Operación	De 10 % a 85 % de HR (Sin Condensación)
Rango de Humedad de Almacenamiento	De 25 % a 93 % de HR (Sin Condensación)

Garantía

GARANTÍA LIMITADA DE 3 AÑOS

Garantizamos por tres (3) años a partir de la fecha de compra inicial que nuestros productos no presentan defectos de materiales ni de mano de obra. Nuestra obligación bajo esta garantía está limitada a la reparación o reemplazo (a su entera discreción) de cualquier producto defectuoso. Visite Tripp-lite.Eaton.com/support/product-returns antes de devolver cualquier equipo para su reparación. Esta garantía no se aplica a equipos que hayan sido dañados por accidente, negligencia o mal uso, o hayan sido alterados o modificados de alguna manera.

SALVO POR LO QUE SE INDICÓ AQUÍ, NO OTORGAMOS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Algunos estados no permiten la limitación o exclusión de garantías implícitas; por lo tanto, las limitaciones o exclusiones antes mencionadas pueden no aplicarse al comprador.

SALVO POR LO QUE SE INDICÓ ANTERIORMENTE, EN NINGÚN CASO SEREMOS RESPONSABLES POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES QUE SURJAN DEL USO DE ESTE PRODUCTO, INCLUSO SI SE ADVIERTE SOBRE LA POSIBILIDAD DE TAL DAÑO. Específicamente, no somos responsables por ningún costo, como pérdidas de ganancias o ingresos, pérdidas de equipos, pérdidas de uso de equipos, pérdidas de software, pérdidas de datos, costos de sustituciones, reclamos de terceros o cualquier otro.

Cumplimiento de las normas

Información de Cumplimiento de WEEE para Clientes y Recicladores (Unión Europea)



Conforme a la Directiva de Residuos de Equipos Eléctricos y Electrónicos (WEEE) y regulaciones aplicables, al adquirir un equipo eléctrico y electrónico nuevo de Eaton, los clientes tienen derecho a:

- Enviar los equipos viejos para su reciclaje en razón de uno por uno, igual por igual (esto varía según el país).
- Devolver el equipo nuevo para fines de reciclado una vez que finalmente se convierta en un residuo.

Eaton tiene una política de mejora continua. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.



Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
Estados Unidos
Eaton.com

© 2024 Eaton
Todos los derechos reservados
N.º de Publicación
24-03-122 /
93-4A80_RevA
Mayo de 2024

Eaton es una marca registrada.

Todas las marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.

**Hub ultra-mince, hub USB,
ports USB-A (3x 10 G + 2x
USB 2.0) et USB-C (1x 10 G)**

Modèle :
U460-006-5A1C



Le produit acheté peut
différer de l'image.

English 1
Español 8
Deutsch 20
Italiano 26

EATON

Powering Business Worldwide

Caractéristiques du produit

- Connecte jusqu'à six périphériques USB à un seul port USB-C sur un ordinateur portable ou une tablette.
- Trois ports USB-A et un port USB-C prennent en charge les vitesses USB 10 Gbit/s pour des transferts de données rapides entre les disques de stockage externes.
- Deux ports USB 2.0 peuvent être utilisés pour connecter un clavier et une souris.
- Conception mince idéale pour le transport dans une sacoche d'ordinateur portable ou un sac à main pour les voyages ou les espaces de travail hybrides.
- Plug-and-Play, aucun pilote ou logiciel externe n'est nécessaire.

Contenu de l'emballage

- Hub USB U460-006-5A1C
- Documentation pour l'utilisateur

Installation

1. Connectez le connecteur mâle USB-C du hub au port USB-C d'un ordinateur portable ou d'une tablette.

Remarque : pour obtenir un rendement optimal sur le hub, un port USB-C prenant en charge au moins la transmission de données USB 10 Gbit/s est nécessaire.

2. Connectez des périphériques USB-A ou USB-C aux ports USB 10 Gbit/s du hub, y compris des clés USB ou d'autres périphériques de stockage externes.
3. Connectez des périphériques USB 2.0 tels qu'un clavier et souris aux ports du hub USB 2.0.

Caractéristiques

Connecteur hôte	USB C (Mâle)
Ports hub USB 10 Gbit/s	3x USB-A (femelle), 1x USB-C (femelle)
Ports hub USB 2.0	2x USB-A (femelle)
Dimensions de l'unité (L x L x H)	128 x 34 x 10 mm / 5,04 x 1,34 x 0,4 po.
Poids de l'unité	0,1 lb / 45 g
Sortie de charge	L'USB-C prend en charge la charge maximale 1,5 A en aval 5 ports USB-A partagent un total de 3 A (3 ports USB 3.0 = 0,9 A chacun, 2 ports USB 2.0 = 0,5 A chacun)
Plage de température de fonctionnement	-10 °C à 40 °C / 14 °F à 104 °F
Plage de température de stockage	-10 à 80 °C / 14 °F à 176 °F
Plage d'humidité de fonctionnement	10 % jusqu'à 85 % RH (sans condensation)
Plage d'humidité de stockage	25 % jusqu'à 93 % RH (sans condensation)

Garantie

GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS

Nous garantissons que nos produits sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat initiale. Notre obligation au titre de cette garantie est limitée à la réparation ou au remplacement (à notre seule discrétion) de tout produit défectueux. Visitez Tripplite.com/support/product-returns avant de renvoyer tout équipement pour réparation. Cette garantie ne s'applique pas aux équipements qui ont été endommagés par accident, négligence ou par une mauvaise utilisation, ni à ceux qui ont été altérés ou modifiés d'une façon quelconque.

SAUF MENTION CONTRAIRE DANS LE PRÉSENT DOCUMENT, NOUS NE FOURNISSEONS AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE VOCATION À UN BUT PARTICULIER. Certains états ne permettent ni la limitation ni l'exclusion de garanties implicites ; ainsi, la/les limitation(s) ou exclusion(s) mentionnée(s) ci-dessus peut/ peuvent ne pas s'appliquer à l'acquéreur.

SAUF DANS LES CAS PRÉVUS CI-DESSUS, NOUS NE SERONS EN AUCUN CAS RESPONSABLES DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT, MÊME SI NOUS AVONS ÉTÉ INFORMÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. En particulier, nous ne sommes pas responsables des coûts tels que les pertes de profits ou de revenus, les pertes d'équipement, les pertes d'utilisation de l'équipement, les pertes de logiciels, les pertes de données, les coûts des produits de remplacement, les réclamations de tiers ou autres.

Conformité aux normes

Informations de conformité DEEE pour les clients et les recycleurs (Union européenne)



Dans le cadre de la directive sur les Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et des réglementations d'application, lorsqu'un consommateur achète un équipement électrique ou électronique neuf auprès d'Eaton, il est habilité à :

- Envoyer l'équipement usagé pour recyclage sur la base d'un équipement équivalent en nombre et en type (cela varie d'un pays à l'autre)
- Renvoyer le nouvel équipement pour recyclage lorsqu'il devient un déchet en fin de vie

Eaton mène une politique d'amélioration continue. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.



Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
États-Unis
Eaton.com

© 2024 Eaton
Tous droits réservés.
Numéro de
publication
24-03-122 /
93-4A80_RevA
mai 2024

Eaton est une marque
déposée.

Toutes les marques
commerciales
appartiennent à
leurs propriétaires
respectifs.

Extrem flacher USB-Hub, USB-A (3x 10 G + 2x USB 2.0) und USB-C (1x 10 G) Hub- Anschlüsse

Modell:
U460-006-5A1C



Das erworbene Produkt kann
von der Abbildung
abweichen.

English 1
Español 8
Français 14
Italiano 26

EATON

Powering Business Worldwide

Produktmerkmale

- Schließen Sie bis zu sechs USB-Geräte an einen einzigen USB-C-Anschluss an einem Laptop oder Tablet an.
- Drei USB-A-Anschlüsse und ein USB-C-Anschluss unterstützen USB 10 Gbps Geschwindigkeiten für schnelle Datenübertragungen zwischen externen Speicherlaufwerken.
- Zwei USB-Anschlüsse 2.0 können für den Anschluss einer Tastatur und einer Maus verwendet werden.
- Schlankes Design, ideal für den Transport in einer Laptop-Tasche oder Handtasche auf Reisen oder in hybriden Arbeitsumgebungen.
- Plug-and-Play, keine Treiber oder externe Software erforderlich.

Im Paket enthalten

- U460-006-5A1C USB-Hub
- Benutzerdokumentation

Installation

1. Schließen Sie den USB-C-Stecker des Huban an den USB-C-Anschluss eines Laptops oder Tablets an.

Hinweis: Um die volle Leistung des Hubs zu erreichen, ist ein USB-C-Anschluss erforderlich, der mindestens die Datenübertragung über USB 10 Gbps unterstützt.

2. Schließen Sie USB-A- oder USB-C-Geräte an die USB-10-Gbit/s-Anschlüsse des Hubs an, einschließlich Thumbdrives oder anderer externer Speichergeräte.
3. Schließen Sie USB 2.0-Geräte wie eine Tastatur und eine Maus an die USB 2.0-Hub-Anschlüsse an.

Technische Daten

Host-Anschluss	USB-C (Stecker)
USB 10 Gbps Hub-Anschlüsse	3x USB-A (Buchse), 1x USB-C (Buchse)
USB 2.0 Hub-Anschlüsse	2x USB-A (Buchse)
Abmessungen der Einheit [L x B x H]	5,04 x 1,34 x 0,4 Zoll / 128 x 34 x 10 mm
Gewicht der Einheit	0,1 lb. 45 g
Ladeleistung	USB-C unterstützt maximal 1,5 A Downstream-Laden
	5 USB-A-Anschlüsse teilen sich insgesamt 3 A (3 USB-3.0-Anschlüsse = je 0,9 A, 2 USB-2.0-Anschlüsse = je 0,5 A)
Betriebstemperaturbereich	14 °F zu 104 °F / -10 °C zu 40 °C
Lagertemperaturbereich	14 °F bis 176 °F / 10 °C bis 80 °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10 % bis 85 % RH (keine Kondensation)
Feuchtebereich für die Lagerung	25 % bis 93 % RH (keine Kondensation)

Garantie

3 JAHRE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Wir garantieren, dass unsere Produkte frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind, und zwar für einen Zeitraum von drei (3) Jahren ab dem Datum des Erstkaufs. Unsere Verpflichtung im Rahmen dieser Garantie beschränkt sich auf die Reparatur oder den Ersatz (nach eigenem Ermessen) der fehlerhaften Produkte. Besuchen Sie Tripplite.Eaton.com/support/product-returns bevor Sie ein Gerät zur Reparatur zurückschicken. Diese Garantie gilt nicht für Geräte, die durch Unfall, Fahrlässigkeit oder falsche Anwendung beschädigt wurden oder in irgendeiner Weise geändert oder modifiziert wurden.

MIT AUSNAHME DER HIERIN ENTHALTENEN BESTIMMUNGEN GEBEN WIR KEINE GARANTIE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH GARANTIE DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Einige Staaten gestatten keine Beschränkung oder keinen Ausschluss stillschweigender Gewährleistungen; daher kann es sein, dass die oben genannten Beschränkungen oder Ausschlüsse auf den Käufer nicht zutreffen.

MIT AUSNAHME DER OBIGEN BESTIMMUNGEN SIND WIR UNTER KEINEN UMSTÄNDEN HAFTBAR FÜR DIREKTE, INDIREKTE, SPEZIELLE, ZUFÄLLIGE ODER FOLGESCHÄDEN, DIE SICH AUS DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTES ERGEBEN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE. Insbesondere haften wir nicht für Kosten, wie entgangene Gewinne oder Einnahmen, Verlust von Geräten, Verlust der Nutzung von Geräten, Verlust von Software, Datenverlust, Kosten für Ersatzprodukte, Ansprüche Dritter oder anderes.

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

WEEE-Compliance-Informationen für Kunden und Recycler (Europäische Union)



Die WEEE-Richtlinie und deren Ausführungsbestimmungen besagen, dass Kunden, die neue Elektro- oder Elektronikgeräte von Eaton kaufen, ein Anrecht auf Folgendes haben:

- Einsendung alter Geräte zum Recycling auf einer Eins-zu-Eins-Basis (dies variiert je nach Land)
- Rücksendung neuer Geräte zum Recycling, wenn diese auslaufen und letztendlich zu Abfall werden

Eaton verfolgt eine Politik der kontinuierlichen Verbesserung. Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden.



Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
Vereinigte Staaten
Eaton.com

© 2024 Eaton
Alle Rechte vorbehalten.
Veröffentlichungs-Nr.
24-03-122 /
93-4A80_RevA
Mai 2024

Eaton ist eine eingetragene Handelsmarke.

Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

**Hub USB ultrasottile, porte
hub USB-A (3x 10 G + 2x USB
2.0) e USB-C (1x 10 G)**

Modello:
U460-006-5A1C



Il prodotto acquistato può
differire dall'immagine.

English 1
Español 8
Français 14
Deutsch 20

EATON

Powering Business Worldwide

Caratteristiche del prodotto

- Collegare fino a sei dispositivi USB a una singola porta USB-C su un computer portatile o un tablet.
- Tre porte USB-A e una porta USB-C supportano una velocità USB di 10 Gbps per trasferimenti di dati rapidi tra le unità di archiviazione esterne.
- Due porte USB 2.0 possono essere utilizzate per collegare una tastiera e un mouse.
- Design sottile, ideale per il trasporto in una borsa o valigetta per computer portatile per viaggi o spazi di lavoro ibridi.
- Plug and play, non sono richiesti driver o software esterni.

Il pacchetto include

- Hub USB U460-006-5A1C
- Documentazione utente

Installazione

1. Collegare il connettore maschio USB-C dell'hub alla porta USB-C di un computer portatile o tablet.

Nota: per ottenere la massima potenza sull'hub, è necessaria una porta USB-C che supporti la trasmissione dati USB a una velocità di almeno 10 Gbps.

2. Collegare i dispositivi USB-A o USB-C alle porte USB 10 Gbps dell'hub, compresi chiavette o altri dispositivi di archiviazione esterni.
3. Collegare i dispositivi USB 2.0 come una tastiera e un mouse alle porte hub USB 2.0.

Specifiche

Connettore host	USB-C (maschio)
Porte hub USB da 10 Gbps	3x USB-A (femmina), 1x USB-C (femmina)
Porte hub USB 2.0	2x USB-A (femmina)
Dimensioni dell'unità (L x L x A)	5,04 x 1,34 x 0,4 in. / 128 x 34 x 10 mm
Peso del dispositivo:	0,1 lb. / 45 g
Uscita di carica	L'USB-C supporta la ricarica massima di 1,5 A in downstream
	5 porte USB-A condividono un totale di 3 A (3 porte USB 3.0 = 0,9 A ciascuna, 2 porte USB 2.0 = 0,5 A ciascuna)
Intervallo operativo di temperatura	da 14 °F a 104 °F (da -10 °C a 40 °C)
Intervallo di temperatura di stoccaggio	Da 14 °F a 176 °F/Da -10 a 80 °C
Gamma di umidità operativa	da 10% a 85% UR (senza condensa)
Intervallo di umidità di conservazione	da 25% a 93% UR (senza condensa)

Garanzia

GARANZIA LIMITATA DI 3 ANNI

Garantiamo che i nostri prodotti sono privi di difetti dei materiali e di fabbricazione per un periodo di tre (3) anni dalla data dell'acquisto iniziale. I nostri obblighi ai sensi della presente garanzia sono limitati alla riparazione o sostituzione (a nostra esclusiva discrezione) di eventuali prodotti che presentino tali difetti. Visiti [Tripplite.Eaton.com/support/product-returns](https://www.tripplite.com/support/product-returns) prima di rispedire qualsiasi apparecchiatura per la riparazione. La presente garanzia non si applica alle unità danneggiate accidentalmente, a causa di negligenza o di un'errata applicazione, o che siano state in qualsiasi modo alterate o modificate.

AD ECCEZIONE DI QUANTO PREVISTO NEL PRESENTE DOCUMENTO, NON FORNIAMO ALCUNA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, INCLUSE LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E DI IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE. Alcuni stati non consentono la limitazione o l'esclusione delle garanzie implicite; pertanto, le suddette limitazioni o esclusioni potrebbero non essere applicabili all'acquirente.

AD ECCEZIONE DI QUANTO PREVISTO SOPRA, IN NESSUN CASO SAREMO RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, SPECIALI, INCIDENTALI O CONSEGUENZIALI DERIVANTI DALL'USO DI QUESTO PRODOTTO, ANCHE SE AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. In particolare, non siamo responsabili di alcun costo associato alla perdita di profitti o ricavi, perdita di attrezzature, perdita della facoltà di utilizzo di attrezzature, perdita di software, perdita di dati, costi di sostituzione, reclami di terzi o altro.

Conformità normativa

Informazioni sulla conformità RAEE per i clienti e per gli impianti di riciclaggio e trattamento dei rifiuti (Unione europea)



In base alla Direttiva europea RAEE sullo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici e in base ai regolamenti sulla relativa attuazione, i clienti che acquistano apparecchiature elettriche ed elettroniche nuove da Eaton hanno il diritto di:

- Restituire i dispositivi usati per consentirne il riciclaggio e la sostituzione con prodotti equivalenti (a seconda delle prassi adottate da ogni singolo paese).
- Restituire i dispositivi al termine del loro ciclo di vita affinché vengano riciclati.

Eaton ha una politica di miglioramento continuo. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.



Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
Stati Uniti
Eaton.com

© 2024 Eaton
Tutti i diritti riservati
Edizione
24-03-122 /
93-4A80_RevA
Maggio 2024

Eaton è un marchio
commerciale
registrato.

Tutti i marchi sono di
proprietà dei rispettivi
titolari.